

DVE™ 粘度计

精准可靠，且简约实惠

仪器组成

- 主机
- 6 根转子 (RV/HA/HB)
或 4 根转子 (LV)
- 手提包装箱
- 仪器支架 (Model G)
- 电源
(电源线需单独购买, IEC)

可选附件

- 小量样品适配器SSA
- 超低粘度适配器ULA
- Thermosel 加热器
- DIN 适配器
- 粘度标准液
- RV/HA/HB-1 转子
- 快速定位支架
- 恒温水浴
- 快速连接器和延长钩
- 护腿*

*不包含

仪器特征

- 经济实惠且注重预算的设计**
仪器高性能，费用低成本
- 用户友好界面**
简单的键盘控制和清晰的显示屏，便于导航和阅读
- 无需复杂计算**
提供精确的粘度读数，单位可直接显示为厘泊(cP)、泊(P)、毫帕秒(mPa·s)或帕秒(Pa·s)
- 可靠且可重复的性能**
 - 精度：测量范围的±1.0%
 - 重现性：±0.2%
- 设计坚固且易于使用**
紧凑型气泡水平仪便于快速调节，按键式量程检查实现快速设置 (FSR)
- 多功能兼容性**
与多种可选配件无缝配合，满足各种测试需求
- 18 档转速，实现全范围测量**
覆盖广泛的粘度范围，所有机型均能平稳运行



粘度范围 cP(mPa·s)			转速 (18 档可选)	
Model	Min	Max	RPM	Number of Increments
DVELV	1†	2M	.3-100	18
DVERV	100††	13M	.3-100	18
DVEHA	200††	26M	.3-100	18
DVEHB	800††	104M	.3-100	18

M = 1 million cP = Centipoise
mPa·s = Millipascal·seconds